

KG4002の正誤表

最新カタログKG4002におきまして、誤った記載箇所がありました。

大変申し訳ございません。本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。

協育歯車工業株式会社

ページ	項目	KG4002 : 誤	修正内容 : 正
P30	ギヤボックス インフォメーション BOX商品の1.特徴について	5) 潤滑はグリース封入です。(BS・BSB・BEシリーズはオイルシールを施してありません)(WSシリーズはオイル潤滑です)	5) 潤滑については各シリーズページ潤滑方式をご参照ください。(P31のBOX商品詳細もご参照ください)
P30	ギヤボックス インフォメーション BOX商品の3.運転上の注意点について		下記 6) 文言を追記 6) 使用条件・環境により、内部の潤滑油・潤滑グリースから離油した油分がにじみ出る場合があります。
P31	ギヤボックス インフォメーション BOX商品の詳細について		※部に下記文言を追記 BS・BSBシリーズはオイルシールを施していません。表にはないですがBEシリーズもオイルシールを施していません。
P68、P72	SG歯研平歯車の商品情報について	★表面処理は行っていません。【*】ねじ穴が2か所あります。セットスクリューは付いておりません。	★表面処理は行っていません。【*】ねじ穴が2か所あります。セットスクリューが2個付いております。
P260	ストレートマイタギヤの各商品寸法について	ザグリ径(参考値) ds M50S30-1404 Φ9.1 M50S30*1404 Φ9.1	ザグリ径(参考値) ds M50S30-1404 Φ8.1 M50S30*1404 Φ8.1
P302	ウォーム・ウォームホイールの特徴について	歯面硬度 母材の1.5~1.3倍	歯面硬度 母材の1.2~1.3倍
P306	W50SUR1+Bの商品情報について	★SUS304の商品には、セットスクリューは付いておりません。	★【+】には、セットスクリューが付いております。材質はステンレスではございません。